

セリサイト基材ラインナップ


● 一般物性

	FSE	FSE-S	FSN	NSP	JS-A	JS-1
特長	三信鉱工 オリジナル 基本グレード	三信鉱工 オリジナル 低重金属・低臭化 グレード	三信鉱工 オリジナル 世界最小径の製品	三信鉱工 オリジナル FSEの脱臭処理 グレード	滑らかな感触 高い透明感	しっとりとした 感触
粒子径	6~10 μ m	6~10 μ m	3~5 μ m	6~10 μ m	11~16 μ m	10~15 μ m
白色度 ^{※1}	90.0 $\geq$	90.0 $\geq$	90.0 $\geq$	90.0 $\geq$	90.0 $\geq$	90.0 $\geq$
乾燥減量 ^{※2} (%)	1.0 $\geq$	1.0 $\geq$	1.0 $\geq$	1.0 $\geq$	1.0 $\geq$	1.0 $\geq$
強熱減量 ^{※3} (%)	9.0 $\geq$	9.0 $\geq$	9.0 $\geq$	9.0 $\geq$	2.0 $\geq$ ^{※4}	9.0 $\geq$
酸可溶物 ^{※5} (%)	2.0 $\geq$	2.0 $\geq$	2.0 $\geq$	2.0 $\geq$	2.0 $\geq$	2.0 $\geq$
鉛 ^{※6} (ppm)	10 $\geq$	10 $\geq$	10 $\geq$	10 $\geq$	10 $\geq$	10 $\geq$
ヒ素 ^{※6} (ppm)	3 $\geq$	2 $\geq$	3 $\geq$	3 $\geq$	2 $\geq$	2 $\geq$
アンチモン ^{※6} (ppm)	—	20 $\geq$	—	—	5 $\geq$	10 $\geq$
カドミウム ^{※6} (ppm)	—	3 $\geq$	—	—	3 $\geq$	3 $\geq$
水銀 ^{※6} (ppm)	—	1 $\geq$	—	—	1 $\geq$	1 $\geq$


※1 ハンター法 ※2 5.0g、105°C、恒量 ※3 外原規 2006、セリサイト強熱減量 ※4 US FDA「§73.1496 MICA(b)」に適合 ※5 外原規 2006、セリサイト純度試験(1)
※6 原子吸光分析装置を用いた全溶解分析

● 形状(SEM像)


FSE・FSE-S・NSP



FSN



JS-A



JS-1

